



Stół obrotowy elektryczny, 90° (LER10K-3-S5C6181) - SMC



**Numer artykułu SKU:
LER10K-3-S5C6181**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Dokładność ruchu stolika | Wersja podstawowa |
| Wielkość | 10 |
| Maks. moment obrotowy | K (Duży moment obrotowy, LER10: 0,32; LER30: 1,2; LER50: 10) |
| Kąt obrócenia | 3 (90°). |
| Doprowadzenie kabla silnika | Standard, z prawej strony |
| Kabel silnika | S (Kabel standardowy) |
| Długość kabla silnika | 5 (5 m) |
| Sterownik | C (JXC, Sterownik do silników krokowych) |
| Długość kabla I/O dla sterownika LEC | Bez kabla |
| Protokół | 6 (Wejścia równoległe, PNP) |
| Opcja | 1 (Dla osi pojedynczej) |
| Sposób montażu sterownika | 8 (montaż na szynie DIN) |
| Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego | 1 (Kabel I/O, 1.5 m) |

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Kąt obrotu | 3 (90°) |
| Wielkość | 10 |
| Maks. Moment obrotowy | K (duży moment obrotowy, LER10: 0,32; LER30: 1,2; LER50: 10) |
| Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego | 1 (kabel I/O, 1,5 m) |
| Długość kabla I/O dla sterownika LEC | bez kabla |
| Długość kabla silnika | 5 (5 m) |
| Dokładność ruchu stolika | wersja podstawowa |
| Sterownik | C (JXC, sterownik do silników krokowych) |
| Doprowadzenie kabla silnika | standard, z prawej strony |
| Kabel silnika | 5 (kabel standardowy) |
| Opcja | 1 (dla osi pojedynczej) |
| Sposób montażu sterownika | 8 (montaż na szynie DIN) |
| Protokół | 6 (wejścia równoległe, PNP) |

| | |
|---------|------------------|
| Nr kat. | LER10K-3-S5C6181 |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 04:58