



Eżektor wielostopniowy lekki (ZL3HF04-EBG) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ZL3HF04-EBG**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|--|--|
| Maksymalny przepływ ssania | 3 [300 L/min (ANR)] |
| Zasilanie | H (0.50 MPa). |
| Podciśnienie (2/V) Rozmiar portu/zasilanie (1/P) Średnica przewodu O.D. | F04 [Podciśnienie: 2 x G1/2 (Specyfikacja gałęzi); zasilanie: 8 (metryczny)] |
| Metoda odpowietrzenia | Odpowietrzanie z tłumikiem |
| Kombinacja zaworu zasilającego i zaworu zwalniającego | Bez zaworu |
| Napięcie sterowania | Brak |
| Przyłącze elektryczne | G (Przewód zasilający ze złączem; długość: 2 m; w zestawie) |
| wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami | Brak |
| Przełączanie ręczne | Nieryglowane, przycisk |
| Czujnik podciśnienia | E (Przełącznik podciśnienia, dla podciśnienia 2 wyjścia) |
| Wyjście | B (PNP otwarty kolektor) |
| Jednostka | Z funkcją zmiany jednostek |
| Opcja | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|---|
| Napięcie sterowania | brak |
| Przyłącze elektryczne | G (przewód zasilający ze złączem; długość: 2 m; w zestawie) |
| Wyjście | B (PNP otwarty kolektor) |
| Maksymalny przepływ ssania | 3 [300 l/min (ANR)] |
| Zasilanie | H (0,50 MPa) |
| czujnik podciśnienia | E (przełącznik podciśnienia, dla podciśnienia 2 wyjścia) |
| Jednostka | z funkcją zmiany jednostek |
| Kombinacja zaworu zasilającego i zaworu zwalniającego | bez zaworu |
| Metoda odpowietrzenia | Odpowietrzanie z tłumikiem |
| Opcja | brak |
| Podciśnienie (2/V) Rozmiar portu/zasilanie (1/P) Średnica przewodu O.D. | F04 [podciśnienie: 2 x G1/2 (Specyfikacja gałęzi); zasilanie: 8 (metryczny)] |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | brak |
| Pomocnicze sterowanie ręczne | przycisk nieryglowany |

| | |
|---------|-------------|
| Nr kat. | ZL3HF04-EBG |
|---------|-------------|