




## Fotoprzełącznik światłowodowe i światłowody (5326028) serii LL3 - SICK



**Numer artykułu SKU:  
OC-SICK032691**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

### Cechy

Typ urządzenia	Światłowód
Zasada działania	System odbiciowy
Do fotoprzełączników światłowodowych	GLL170(T), WLL180, KTL180, WLL80
Maks. zasięg wykrywania	35 mm (Sensing range WLL80 at 8 ms)
Długość światłowodu	2.000 mm
Materiał, włókno	Polymethylmethacrylat (PMMA)
Materiał, płaszcz	Polyetylen (PE)
Materiał, głowica światłowodowa	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Średnica zewnętrzna, przyłącze przewodu światłowodowego	1 mm
Światłowód z możliwością skrócenia	?
Kształt głowicy światłowodowej	Płaski korpus
Układ włókien	Monofiber
Struktura rdzenia	2 x Ø 0,5 mm Monofiber
Kąt promieniowania < 60°	Tak
Kompatybilność ze światłem podczerwonym (1450 nm)	Nie

Zadanie	Wyświetlacze LCD / obiekty przezroczyste / półprzewodniki, ograniczony zasięg
Wysoce elastyczne/elastyczne włókna (promień gięcia 1–4 mm)	Nie
Wymagane końcówki przejściowe	Tak
Kąt rozproszenia	25,91°
Zintegrowana soczewka	Tak
Minimalna średnica obiektu	0,02 mm <sup>1)</sup>
W zakresie dostawy	Mocowanie, 2 x nakrętka sześciokątna M2, 4 x podkładka, 2 x śruba z rowkiem krzyżowym M2, tuleje adaptera, tuleje adaptera BF-WLL160-10 (1,0 mm), przecinarka do światłowodów FC (5304141)
Kompatybilność nakładek optycznych	Nie

<sup>1)</sup>Najmniejszy wykrywalny obiekt wykryto przy optymalnej odległości i ustawieniu.

## Mechanika/elektryka

Promień gięcia światłowodu	10 mm
Temperatura otoczenia podczas pracy	-40 °C ... +70 °C

## Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27270905
ECLASS 5.1.4	27270905
ECLASS 6.0	27270905
ECLASS 6.2	27270905
ECLASS 7.0	27270905
ECLASS 8.0	27270905
ECLASS 8.1	27270905
ECLASS 9.0	27270905
ECLASS 10.0	27270905
ECLASS 11.0	27270905
ECLASS 12.0	27270905
ETIM 5.0	EC002651
ETIM 6.0	EC002651
ETIM 7.0	EC002651
ETIM 8.0	EC002651
UNSPSC 16.0901	39121528

## Zasięgi z WLL80

Tryb pracy 16  $\mu$ s 4,9 mm ... 11 mm

Tryb pracy 70  $\mu$ s 0 mm ... 18 mm

Tryb pracy 250  $\mu$ s 0 mm ... 22 mm

Tryb pracy 500  $\mu$ s 0 mm ... 24 mm

Tryb pracy 1 ms 0 mm ... 25 mm

Tryb pracy 2 ms 0 mm ... 29 mm

Tryb pracy 8 ms 0 mm ... 35 mm

## Zasięgi z WLL180T

Tryb pracy 16  $\mu$ s 6 mm ... 8 mm

Tryb pracy 70  $\mu$ s 6 mm ... 10 mm

Tryb pracy 250  $\mu$ s 5 mm ... 11 mm

Tryb pracy 2 ms 4 mm ... 13 mm

Tryb pracy 8 ms 9 mm ... 17 mm

Wskazówka Zasięgi w odniesieniu do fotoprzeźników światłowodowych o rodzaju światła: widzialne światło czerwone

## Zasięgi z GLL170

Tryb pracy 250  $\mu$ s 4 mm ... 9 mm

## Zasięgi z GLL170T

Tryb pracy 50  $\mu$ s 10 mm ... 14 mm

Tryb pracy 250  $\mu$ s 6 mm ... 19 mm

## Zasięgi z KTL180

Tryb pracy 16  $\mu$ s 6,5 mm

Tryb pracy 200  $\mu$ s 6,5 mm

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK032691