



Zestaw aktualizacyjny MSL na M4000 (1083693) - SICK



**Numer artykułu SKU:
OC-SICK014455**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Cechy

Zamieniony	MSLZ/MSM ¹⁾
Zasięg	0,5 m ... 70 m, konfigurowany ²⁾
Odstęp między wiązkami / rozdzielczość	500 mm
Liczba wiązek	2
Czas odpowiedzi	10 ms

¹⁾W przypadku zastosowań związanych z mutingiem, w których używane jest urządzenie MSL z modułem MSM, przy wymianie należy użyć urządzenia M4000 Advanced z UE403. Modele M4000 Advanced wchodzące w skład zestawu aktualizacyjnego MSL nie są wyposażone we wbudowaną lampkę LED mutingu.

²⁾W przypadku urządzenia M4000 zasięg można skonfigurować – urządzenie to zastępuje więc systemy MSL zarówno o krótkim, jak i o długim zasięgu.

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27272703
ECLASS 5.1.4	27272703
ECLASS 6.0	27272703
ECLASS 6.2	27272703
ECLASS 7.0	27272703
ECLASS 8.0	27272703

ECLASS 8.1	27272703
ECLASS 9.0	27272703
ECLASS 10.0	27272703
ECLASS 11.0	27272703
ECLASS 12.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832
ETIM 8.0	EC001832
UNSPSC 16.0901	46171620

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK014455
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 22:26