



## Taśma Band-it 201, 6,4mm (1/4"), L=30,5m



Numer artykułu SKU:  
**C252**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**BAND-IT**<sup>®</sup>  
THE CLAMPING EXPERTS

## OPIS PRODUKTU

Band-It - przykład montażu:

Krok 1:

Petle z uchem naciągnąć na koniec taśmy. Uformować obejme i założyć opaskę na opaskę. Przeciąć petle przez dwie opaski i zagiąć koniec opaski ok. 30 mm pod petlą. Przy dużym obciążeniu obejmy (np. przy połączeniu weży) przeciągnąć taśmę dwa razy przez petle.

Krok 2:

Opaskę wprowadzić do napinacza z boku, przycisnąć dźwignię mimosrodowa i dociągnąć obejme dokrecając korbkę. Maksymalne napięcie zostaje osiągnięte, gdy nie można dalej przeciągnąć opaski pod petlą (kładąc palec można ją łatwo "wypelnić").

Krok 3:

Po osiągnięciu wymaganego mocowania naginać powoli narzędzie przez petle. Równocześnie poluzować korbkę o ok. pół obrotu, aby zapobiec utracie naprężenia i zerwaniu taśmy. Aby odciąć taśmę, gwałtownie pociągnąć za dźwignię tnącą.

Krok 4:

Przy pomocy młotka należy nabić taśmę na mostek zaciskowy i dla zabezpieczenia końca taśmy zagiąć obydwa ucha petli.

Zastosowanie:

do dużych obciążeń, np. połączeń weży, mocowania rur

Narzędzie montażowe:

C001, C003

Materiały:

nierdzewna stal szlachetna AISI 201 (1.4372) z całkowicie zaokrąglonymi krawędziami i wysoka wytrzymałość na rozciąganie (ok. 25% wyższa niż 1.4401 lub AISI 316)

Zalety:

stabilniejszy niż "normalny" materiał V2A przy podobnej odporności na korozję - łatwe formowanie, opatentowany nadruk umożliwia dokładne przycięcie taśmy i zapobiega odpadom, dostarczany w praktycznym pojemniku z tworzywa sztucznego

\*jednostka opakowania: 100 szt. (typ C252: forma konstrukcyjna podobna do Valustrap)

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,0012 kg
Szerokość	6,4 mm (1/4")
Wykonanie	zacisk

Nr kat.	C252
EAN-13	4050571230180