



Filtroreduktor do sprężonego powietrza MULTIFIX G1/4, 0,5-10 bar, zbiornik metalowy, automatyczny spust kondensatu, wielkość 1



**Numer artykułu SKU:  
FR14MAM**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Parametry techniczne:

- Materiały: korpus - odlew ciśnieniowy z cynku Z410, kołpak sprężyny - POM, membrana i uszczelki - NBR, zbiornik - poliwęglan
- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- Wykonanie: filtroreduktor membranowy z odpowietrzeniem z filtrem (filtracja na zasadzie odśrodkowej i przez spiekany wkład filtra)
- Przepływ: 1600 l/min\*\*\*
- Zakres temperatur: -10°C do +60°C
- Ciśnienie wejściowe: 1,5 - 16 bar
- Zakres regulacji ciśnienia (w zależności od typu): 0,1 do 16 bar
- Sposób usuwania kondensatu: półautomatyczny\*\*\*\*
- Przyłącze manometru: G 1/4"
- Dokładność filtracji: 5 µm
- Maks. ilość kondensatu w zbiorniku: 25 cm<sup>3</sup>
- Gwint do mocowania pulpitu: M30x1,5
- ATEX: urządzenie bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w oparciu o dyrektywę 2014/34/UE, Strefy II 2GD IIA/IIB/IIC T4 0°C < Ta < 60°C (nie dotyczy wersji z zamkiem E11)
- Zakres dostawy: filtroreduktor razem z manometrem 50 mm
- Blokada nastawy ciśnienia: poprzez wciśnięcie pokrętła
- Opcje wykonania: wersja z zamkiem bębnowym - **K**, wersja zamykana z zamkiem bębnowym Volkswagen E 11\*\* - **KE11**, wersja ze zbiornikiem metalowym z wziernikiem - **M**,

wersja z tworzywową osłoną zbiornika - **S**, spust automatyczny - **AM**, spust automatyczny kondensatu NC (0 - 16 bar) - **AMNC**, wersja bezpieczna z osłoną zbiornika, zaworem kulowym odcinającym oraz z zaworem powolnego startu Soft-Start - **Si**

Uwagi:

- wersję standardową należy stosować w pierwszej kolejności ze względu na uniwersalne zastosowanie zakresu regulacji ciśnienia
- \*\* zamek bębnowy E11 dostarczany jest bez kluczyka
- \*\*\* przepływ przy ciśnieniu zasilania  $P1 = 10$  bar, ciśnieniu wyjściowym  $P2 = 6,3$  bar i spadku ciśnienia 1 bar
- \*\*\*\* w momencie spadku ciśnienia wejściowego poniżej min. ciśnienia wejściowego (ok. 0,5 bar), zawór spustowy otwiera się automatycznie i następuje zrzut kondensatu
- nie należy dokręcać do oporu korka spustowego (śruby spustowej) do oporu gdyż półautomatyczne opróżnianie z kondensatu może nie działać!

## DANE TECHNICZNE

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Waga                       | 0,6 kg                               |
| Gwint                      | G 1/4                                |
| Ciśnienie wejściowe        | 1,5 do 16 bar                        |
| Wykonanie                  | Regulator z filtrem                  |
| Zakres regulacji ciśnienia | 0,5 do 10 bar                        |
| Spust kondensatu           | automatyczne                         |
| Wersja zbiornika           | Zbiornik metalowy z rurka wżernikowa |
| Wskaźnik manometru         | 0 do 16 bar                          |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | FR14MAM       |
| EAN-13  | 4050571306328 |