



## Filtroreduktor miniaturowy G1/8, 0,5-10 bar



**Numer artykułu SKU:  
FD00M**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Parametry techniczne:

- Materiały: korpus - odlew ciśnieniowy z cynku Z410, membrana i uszczelki: NBR, zbiornik kondensatu: poliwęglan, kołpak sprężyny: POM
- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- Wykonanie: filtr, reduktor ciśnienia membranowy z odpowietrzeniem wtórnym, filtrowaniem na zasadzie odsrodkowej oraz przez spiekany wkład filtra
- Przepływ: 350 l/min
- Zakres temperatur: -10°C do +60°C
- Ciśnienie wejściowe: 1,5 - 16 bar (z metalowym zbiornikiem 1,5 - 25 bar)
- Zakres ciśnienia wyjściowego (w zależności od typu) : 0,1 do 16 bar
- Sposób usuwania kondensatu: półautomatyczny\*\*
- Przyłącze manometru: G 1/8"
- Dokładność filtracji: 5 µm
- Maks. ilość kondensatu w zbiorniku: 16 cm<sup>3</sup>
- Gwint do mocowania pulpitu: M30x1,5
- ATEX: materiały eksploatacyjne bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE
- Zakres dostawy: filtroreduktor razem z manometrem 40 mm
- Opcje wykonania: wersja ze zbiornikiem metalowym od 1,5 do 25 bar\*\*\* - **M**, automatyczny spust kondensatu spustu - **AM**, automatyczny spust kondensatu NC (0 - 16 bar) - **AMNC**
- w pierwszej kolejności zalecamy stosowanie standardowego zakresu regulacji ciśnienia 0.5 do 10 bar

\*\* kiedy ciśnienie wejściowe spadnie poniżej min. ciśnienia wejściowego (do ok. 0,5 bar), zawór spustowy otwiera się automatycznie

\*\*\* w wersji z metalowym zbiornikiem maks. 16 bar

**UWAGA:** nie należy dokręcać korka spustowego (śruby spustowej) do oporu gdyż półautomatyczne opróżnianie z kondensatu może nie działać!

---

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,39 kg
Gwint	G 1/8
Ciśnienie wejściowe	1,5 do 25 bar
Zakres regulacji ciśnienia	0,5 do 10 bar
Spust kondensatu	półautomatyczny
Wersja zbiornika	Zbiornik metalowy bez rurki wżernikowej
Wskaźnik manometru	0 do 16 bar

Nr kat.	FD00M
EAN-13	4050571293437

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 10:45