



Filtroreduktor miniaturowy G1/4, 0,5 - 16 bar



**Numer artykułu SKU:
FD01-16AM**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Parametry techniczne:

- Materiały: korpus - odlew ciśnieniowy z cynku Z410, membrana i uszczelki: NBR, zbiornik kondensatu: poliwęglan, kołpak sprężyny: POM
- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- Wykonanie: filtr, reduktor ciśnienia membranowy z odpowietrzeniem wtórnym, filtrowaniem na zasadzie odsrodkowej oraz przez spiekany wkład filtra
- Przepływ: 350 l/min
- Zakres temperatur: -10°C do +60°C
- Ciśnienie wejściowe: 1,5 - 16 bar (z metalowym zbiornikiem 1,5 - 25 bar)
- Zakres ciśnienia wyjściowego (w zależności od typu) : 0,1 do 16 bar
- Sposób usuwania kondensatu: półautomatyczny**
- Przyłącze manometru: G 1/8"
- Dokładność filtracji: 5 µm
- Maks. ilość kondensatu w zbiorniku: 16 cm³
- Gwint do mocowania pulpitu: M30x1,5
- ATEX: materiały eksploatacyjne bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE
- Zakres dostawy: filtroreduktor razem z manometrem 40 mm
- Opcje wykonania: wersja ze zbiornikiem metalowym od 1,5 do 25 bar*** - **M**, automatyczny spust kondensatu spustu - **AM**, automatyczny spust kondensatu NC (0 - 16 bar) - **AMNC**
- w pierwszej kolejności zalecamy stosowanie standardowego zakresu regulacji ciśnienia 0.5 do 10 bar

** kiedy ciśnienie wejściowe spadnie poniżej min. ciśnienia wejściowego (do ok. 0,5 bar), zawór spustowy otwiera się automatycznie

*** w wersji z metalowym zbiornikiem maks. 16 bar

UWAGA: nie należy dokręcać korka spustowego (śruby spustowej) do oporu gdyż półautomatyczne opróżnianie z kondensatu może nie działać!

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Gwint | G 1/4" |
| Ciśnienie wejściowe | 1,5 - 16 bar |
| Zakres regulacji ciśnienia | 0,5 - 16 bar |
| Spust kondensatu | automatyczne |
| Wersja zbiornika | ze zbiornikiem poliwęglanowym |
| Do średnicy manometru | 40 mm |
| Wskaźnik manometru | 0 - 25 bar |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | FD01-16AM |
| EAN-13 | 4050571890452 |

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 09:27